



## Stativ och underskåp

Wery stativ och underskåp är tillverkade i rostfritt stål. Stativen har rostfri underhylla. Underskåpen kan utrustas med dörr eller draglådor.

### Stabil

En eller flera enheter kan placeras på samma stativ eller underskåp. Draglådorna är anpassade efter GN1/1 kantiner. Dörrar och draglådor ger ett enhetligt utseende.

### Lång livslängd

Wery stativ är tillverkade av fyrkantströr i rostfritt stål. Underskåpen har sidor och botten i rostfri plåt. Draglådorna är utrustade med kullagrade skenor. Dörrarna kan höger- eller vänsterhängas.

### Placering och säkerhet

Wery stativ och underskåp har konstruktion som garanterar att enheterna står stabilt och ej kan glida av. De är utrustade med justerbara ben så att höjden kan anpassas efter andra enheter.





## Stativ och underskåp

### Mått och konfiguration

#### Stativ

Modell	Underhylla	Dimension mm
S62	–	200×535×630
SR63	1	300×535×630
SR64	1	400×535×630
SR66	1	600×535×630
SR67	1	700×535×630
SR68	1	800×535×630
SR610	1	1000×535×630
SR612	1	1200×535×630
SR614	1	1400×535×630

#### Underskåp

Modell	Dörr	Hyllplan	Draglåda	Dimension mm
BV64	P40	R40	CSN40	400×535×630
BV66	P60	R60	CSN60	600×535×630
BV67	P70	R70	–	700×535×630
BV68	P40 + P40	R80	CSN40 + CSN40	800×535×630
BV610	P60 + P40	–	CSN60 + CSN40	1000×535×630

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.

Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.

Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.

Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.

Installation skall utföras av behörig yrkesman.

Läs manualen före installation och driftstart.

Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.