



Arbetsbänkar NEN9

Mareno arbetsbänk NEN är en neutral bänkmodell med eller utan draglåda och har förstärkt toppskiva med uppvikt bakkant.

Praktisk

Ger värdefull avställnings- och arbetsyta i köket. NEN94C, NEN96C och NEN98C är utrustade med kullagrade rostfria draglådor.

Lång livslängd

Mareno 90 arbetsbänkar är tillverkade med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva.

Placering och säkerhet

Enheten är avsedd att placeras på Mareno stativ/underskåp/hygienunderskåp/kylbänk. Enheten kan även placeras på annan bänk/kylbänk om Mareno monteringsram NXP90-4 används.



Tillbehör: Avställningskant, spisiräcke, sidoavslutning med rundade hörn, överhylla och lackering i valfri RAL-färg. Alla 90-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva, hygientopp 2 mm.

Tekniska specifikationer:

Modell	Mått BxDxH (mm)	Draglåda	Vikt (kg, bto)
NEN91	100x900x250	–	10
NEN92	200x900x250	–	20
NEN93	300x900x250	–	25
NEN94	400x900x250	–	29
NEN94C	400x900x250	GN – draglåda	30
NEN96	600x900x250	–	38
NEN96C	600x900x250	GN – draglåda	39
NEN98	800x900x250	–	48
NEN98C	800x900x250	GN – draglåda	50



Installationsritning



Symbolförklaring för installationsritning

- E – Elanslutning
- G – Gasanslutning
- KV – Kallvattenanslutning
- VV – Varmvattenanslutning
- S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten.
Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning.
Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas.
Installation skall utföras av behörig yrkesman.
Läs manualen före installation och driftstart.
Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.